

26 Sortiment **diamantové pasty** **diamantové spreje a zředovač**

Výběr z katalogu AURATECH CZ

Technické informace

Označení	Kvalita	Oblast uplatnění
Super M - Standard	olejoalkoholická směs zrna	k předleštění
Super W Standard	olejoalkoholická	pro všeobecné lešticí práce při výrobě forem a nástrojů
Super F - Special	olejoalkoholická vysoká koncentrace diamantu	pro lešticí práce na tvrdých materiálech, tvrdokovech; jakož i při výrobě forem a nástrojů
Diamant sprej	olejoalkoholická	v metalografii, při výrobě forem a nástrojů, pro leštění na velkoplošných formách

Tabulka velikostí zrn

Velikost zrna	Použití	Unášecí materiál	Rychlost
100μ 70μ 50μ	předleštění	ocel, šedá litina, bronz, měď, akrylové sklo, vrstvené dřevo, lisované dřevo	1 ÷ 3 m/s
30μ 23μ 15μ	jemné leštění	ocel, šedá litina, bronz, měď, akrylové sklo, vrstvené dřevo, lisované dřevo	1 ÷ 3 m/s
9μ	předlesk	šedá litina, bronz, mosaz, měď, akrylové sklo vrstvené dřevo, lisované dřevo, tvrdé dřevo	1 ÷ 3 m/s
6μ 3μ 1μ 0,25μ	vysoký lesk	měkké dřevo, filc (tvrdý nebo měkký), papír, vata	5 ÷ 20 m/s

Diamantové pasty - v tubě - 5 g

Velikost zrna μ	Barva	Označení Super M Standard		Označení Super W Standard		Označení Super F Standard	
30	tmavohnědá	M-066	●	W-086	*	F-096	*
15	světle hnědá	M-065	●	W-085	●	F-095	●
9	červená	M-064	*	W-084	●	F-094	●
6	žlutá	M-063	*	W-083	●	F-093	●
3	zelená	M-062	●	W-082	●	F-092	●
1	modrá	---	---	W-081	*	F-091	●

Diamantový sprej - 150 ml

Velikost zrna	Barva	Označení	
9	červená	GS-74	●
6	žlutá	GS-73	●
3	zelená	GS-72	●
1	modrá	GS-71	●
0,25	světle šedá	GS-70	●

Zředovač - 100 ml

Označení	Barva	Obsah	
MWF 3003	fialová	100 g	●

Minimální objednávka 1 ks/druh

Příklad objednávky: 26GS 074 - 1 ks

Sortiment je k dodání do 14 pracovních dnů