

## 26 Sortiment - filcová lešticí tělíska

### Kvality

Lešticí filcová tělíska se dodávají ve 3 kvalitách

H3 - odpovídá DIN61200

H3S - supertvrdá, zvláště vhodná k použití s diamantovými pastami

H3M - s příměsí mosazného drátku pro intenzivnější leštění


### Použití

Leštění obzvláště komplikovaných tvarů jako např. formy pro tlakové lití a vstřikovací formy, tažné, lisovací a střížné nástroje, matrice, zápustky, ložiska, vřetena, válce, kalibry atd.

### Obvodová rychlost

Nejvhodnější obvodové rychlosti pro AURATECH filcová lešticí tělíska jsou mezi 5 - 10 m/s.

### Legenda označení:




### Filcová lešticí tělíska P3

$V_{max} = 50$  m/s


#### ZY - tělíska válcová

Obj. č.	D	T	S	L1	H3		H3S	
26 P3ZY 0610.03	6	10	3	50	■	●	■	●
26 P3ZY 0810.03	8	10	3	50	■	●	■	●
26 P3ZY 1012.03	10	12	3	50	■	●	■	●
26 P3ZY 1015.06	10	15	6	55	■	●	■	●
26 P3ZY 1215.03	12	15	3	55	■	●	■	●
26 P3ZY 1220.06	12	20	6	60	■	●	■	●
26 P3ZY 1620.06	16	20	6	60	■	●	○	●
26 P3ZY 2025.06	20	25	6	65	■	●	■	●
26 P3ZY 2530.06	25	30	6	70	■	●	○	●
26 P3ZY 3040.06	30	40	6	80	■	●	○	●




#### SP - tělíska špičatá

Obj. č.	D	T	S	L1	H3	H3S	
26 P3SP0610.03	6	10	3	50	■	○	●
26 P3SP0810.03	8	10	3	50	■	○	●
26 P3SP1012.03	10	12	3	52	■	○	●
26 P3SP1015.06	10	15	6	55	■	○	●
26 P3SP1220.06	12	20	6	60	■	○	●
26 P3SP2025.06	20	25	6	65	■	○	●
26 P3SP2530.06	25	30	6	70	■	○	●
26 P3SP3040.06	30	40	6	80	■	○	●




## KU - tělísko kulovité

Obj. č.	D	T	S	L1	H3	H3S	
26 P3KU0605.03	6	5,5	3	45	■	o	●
26 P3KU0807.03	8	7,5	3	50	■	o	●
26 P3KU1009.03	10	9	3	50	■	o	●
26 P3KU1009.06	10	9	6	50	■	o	●
26 P3KU1211.06	12	11	6	50	■	o	●
26 P3KU2019.06	20	19	6	60	■	o	●



## KE - tělísko kuželové zaoblené

Obj. č.	D	T	S	L1	R	H3		H3S	
26 P3KE1012.03	10	12	3	50	2,5	■	●	o	
26 P3KE1015.06	10	15	6	55	2,5	■	●	■	●
26 P3KE1620.06	16	20	6	60	3	■	●	o	
26 P3KE2025.06	20	25	6	65	3,5	■	●	■	●
26 P3KE2530.06	25	30	6	70	4,5	■	●	o	
26 P3KE3040.06	30	40	6	80	6,5	■	●	o	



## S1 - kotouče

Obj. č.	D	T	H	H3	H3S	
26 P3S1 4010.06	40	10	6	■	o	●
26 P3S1 4020.06	40	20	6	■	o	●
26 P3S1 5010.06	50	10	6	■	o	●
26 P3S1 5020.06	50	20	6	■	o	●
26 P3S1 6010.06	60	10	6	■	o	●
26 P3S1 6020.06	60	20	6	■	o	●

Balení: stopka 3 mm = 20 ks/druh, stopka 6 mm = 10 ks/druh

Minimální objednávková množství u zakázkové výroby = 1.000 ks/typ

Příklad objednávky: 26P3ZY0610.03 H3

## Broušícípasty

Typ	Kvalita	Zrno	um		
26 SP-1	střední	120	88 - 125	■	●
26 SP-2	jemná	180	55 - 88	■	●
26 SP-3	velmi jemná	320	20 - 40	■	●

Obsah balení: 250g

Balení: 1 ks/druh

Příklad objednávky: 26SP-1 střední

**Provedení:** broušící pasta z SIC olejo rozpustná

**Použití:** k leštění předleštěných ploch, zvláště vhodné pro tvrdé kovové plochy

- zboží je dodáno cca do 7-ti pracovních dnů
- o zakázková výroba